



### Station transportable soins oculaires

🕒 Départ usine sous 1 sem.

La station soins oculaires transportable peut être installée dans n'importe quel sens sur un mur, une table ou dans un véhicule, les extrémités de chaque lave oeil sont maintenues par le support.

### Caractéristiques techniques : Station transportable soins oculaires

<b>Modèle</b>	<b>EP0176.01</b>
<b>Type</b>	Solution chlorure de sodium stérile à 0.9%
<b>Contenance (ml)</b>	2 x 1000
<b>Durée de rinçage (min)</b>	5 par flacon
<b>Péremption (ans)</b>	3
<b>Version</b>	simple oeillère
<b>Utilisation</b>	Corps étrangers - autres prod. chimiques
<b>Type de support</b>	Mural
<b>Poids (kg)</b>	3.00